

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范




包装图

RD-1



Note注解:

- Place Housing into PE bag and seal PE bag. Label.
将 Housing放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
- Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
- Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
- There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
- Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm



Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
2P	1000	90	90000
3P	1000	/	/
4P	1000	/	/
5P	1000	/	/
6P	1000	/	/
7P	1000	/	/
8P	1000	18	18000
9P	1000	/	/
10P	1000	/	/
11P	1000	/	/
12P	1000	14	14000
13P	1000	/	/
14P	1000	/	/
15P	1000	12	12000

2020/05/20	A	/	首次发行	/	
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±0.2°
视角

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准	审查	制作	日期
杨金江	赵才	滕敏	2020/05/20


料号: PK-2512H-XX-N0HFNC				
名称: 2.50mm Housing Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范



包装图

RD-1




Note注解:

- Quantity数量:
10K PCS/REEL 一卷10K/PCS; 10 REEL/BOX 一箱10卷; 100K PCS/BOX 一箱100K/PCS
- Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
- Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
- There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
- Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm
- The paper tape shall be white paper tape with adhesive film and moisture proof
纸带需使用带胶膜防潮白色纸带
- One waterproof bag, two packets of desiccant 10g and four triangle guard plates should be placed in each carton
每箱里面要放一个防水袋和两包干燥剂10g及4个三角护板
- Up and down "工" type sealing form
上下“工”字型封箱形式
- Storage conditions: Temperature 10~30 °C; Humidity 20%~65%RH
存储条件: 温度10~30°C; 湿度20%~65%RH



Applicable Product No. 适用产品料号	2512TL-HY2B
	2512TH-HY2B



2021/04/21	A	/	首次发行	/	
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X ±0.2
视角

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准 审查 制作 日期

杨金江 赵才 滕敏 2021/04/21

料号: PK-2512TX-HY2B				
名称: 2.50mm Terminal Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范




包装图

RD-1




Note注解:

1. Place TPA into PE bag and seal PE bag. Label.
将 TPA 放入PE袋内, 并将PE袋封好.贴上标签.
2. Put PE bag packed products in cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
4. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
5. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm



胶带ADHESIVE TAPE



Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
2P	1000	90	90000
3P	1000	/	/
4P	1000	/	/
5P	1000	/	/
6P	1000	/	/
7P	1000	/	/
8P	1000	/	/
9P	1000	/	/
10P	1000	/	/
11P	1000	/	/
12P	1000	16	16000
13P	1000	/	/
14P	1000	/	/
15P	1000	12	12000

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2020/05/20	A	/	首次发行	/	/

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±0.2°

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准: 杨金江 审查: 赵才 制作: 滕敏 日期: 2020/05/20




料号: PK-C2512-XX-PTXX				
名称: 2.50mm TPA Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-000

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

RD-1




局部放大图A
比例5:1




局部放大图B
比例5:1

Pin位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs
2Pin	550	22	12100
3Pin	407	22	8954
4Pin	319	22	7018
5Pin	264	22	5808
6Pin	231	22	5082
7Pin	198	22	4356
8Pin	176	22	3872
9Pin	154	22	3388
10Pin	143	22	3146
11Pin	132	22	2904
12Pin	121	22	2662
13Pin	110	22	2420
14Pin	99	22	2178
15Pin	99	22	2178

步骤:1



步骤:2



步骤:3



适用产品料号	2512WV-XXP-9TSW1NT
--------	--------------------

包装说明:

步骤1: 将检验好的2512WV-XXX-9TXXX良品整齐摆放入吸塑盘。

吸塑盘规格: 405*255*16mm

吸塑盘材质: 透明PET; 吸塑盘厚度: 0.50mm

步骤2: 在重叠吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需保持一致摆放, 22盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱里放1扎, 共22盘, 然后用透明胶带封箱, 贴上外箱标签。

纸箱规格: 420*270*190mm

纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2022/03/05	A2	/	客户要求PE膜缠绕增加2个固定点	杨梅	杨蒙
2022/02/16	A1	ER20220216003	修改实物包装个数	脚欣	杨蒙
2020/12/04	A	/	首次发行	/	/



核准	审查	制作	日期
杨金江	赵才	滕敏	2020/12/04

料号: PK-2512WV-XXP-9TSW1NT				
名称: 2.50 mm Crimp Style Connector Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:6	1/1	A2	A-000






RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

RD-1




局部放大图A
比例 5 : 1




局部放大图B
比例 5 : 1

Pin位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs
2Pin	600	15	9000
3Pin	444	15	6660
4Pin	348	15	5220
5Pin	288	15	4320
6Pin	252	15	3780
7Pin	216	15	3240
8Pin	192	15	2880
9Pin	168	15	2520
10Pin	156	15	2340
11Pin	144	15	2160
12Pin	132	15	1980
13Pin	120	15	1800
14Pin	108	15	1620
15Pin	108	15	1620

步骤:1



步骤:2



步骤:3

适用产品料号	2512WR-XX-9TSW1NT
--------	-------------------

包装说明:

步骤1: 将检验好的2512WR-XXX-9TXXX良品整齐摆放入吸塑盘。
吸塑盘规格: 405*255*16.4mm
吸塑盘材质: 透明PET; 吸塑盘厚度: 0.50mm
步骤2: 在重叠吸塑盘时, 上下层吸塑盘方向需保持一致摆放,
15盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用, 然后用
PE膜扎住。
步骤3: 一纸箱里放1扎, 共15盘, 然后用透明胶带封箱, 贴上外
箱标签。
纸箱规格: 420*270*190mm
纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2022/05/13	A2	ER20220513001	按实际装盘数量修改一盘和一箱数量	王澄	杨蒙
2022/03/05	A1	/	客户要求PE膜缠绕增加2个固定点	杨梅	杨蒙
2020/12/04	A	/	首次发行	/	/



核准	审查	制作	日期
杨金江	赵才	滕敏	2020/12/04

料号: PK-2512WR-XX-9TSW1NT				
名称: 2.50 mm Crimp Style Connector Packing				
单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:6	1/1	A2	A-000

